

**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 6-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**Valjani**, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.

Ker ni prekinitev v strukturi, so bolj elastični in primerni zlasti za robustne delovne pogoje (npr. ročni vrtalni stroji). Cenovno ugodna izvedba.

**Tehnični opis**

Korak premera svedrov	0,1 mm
Število svedrov	41
Območje vrtanja	6 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

## Podatkovni list

Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

### Pribor

Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralni sveder HSSValjan N $\emptyset$ DC h8 7,5 mm	114000 7,5

## Podatkovni list

Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2

## Podatkovni list

Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 6-10	115475 6-10