

**Garant****CDCT S40101, Zvrst: HB7125-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Razred artikla	211

## Opis

CDCT S40101 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Podajanje f: 0,05 - 0,23 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7125-1
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,1 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CDCT S40101
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje