

Garant**CDCT S40101, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Razred artikla	21I

Opis

CDCT S40101 HU7310 Zvrst: HU7310
Lomilec odrezkov: AF
Globina reza a_p : 0,05 - 0,75 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	AF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 300 m/min

Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,05 - 0,75 mm
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CDCT S40101
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje