

**Garant****CDCT S40101, Zvrst: HB7035**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Razred artikla	211

## Opis

CDCT S40101 HB7035 Zvrst: HB7035  
Lomilec odrezkov: SF  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 150 m/min  
Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,1 mm
Podajanje $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Zvrst	HB7035
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Dodatna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	60 - 150 m/min
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SF
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CDCT S40101
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje