

Garant**CDCT S40102, Zvrst: HB7410**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268530 HB7410 |
| GTIN | 4062406057411 |
| Razred artikla | 211 |

Opis

CDCT S40102 HB7410 Zvrst: HB7410
Lomilec odrezkov: T15
Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 40 - 90 m/min |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Glavna uporaba | Ti |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Podajanje f | 0,05 - 0,23 mm/v |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Globina reza a_p | 0,05 - 0,23 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov | TIS |
| Zvrst | HB7410 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Prevleka | TiN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CDCT S40102 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |