

Garant**CDCT S40104, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Razred artikla	211

Opis

CDCT S40104 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7125-1
Rezalni pogoji	neprekinjen

Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CDCT S40104
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje