

Garant**CDCT S40104, Zvrst: HB7035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Razred artikla	211

Opis

CDCT S40104 HB7035 Zvrst: HB7035
Lomilec odrezkov: SF
Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 150 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	60 - 150 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Zvrst	HB7035

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CDCT S40104
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje