

Garant**GPCT S50104, Zvrst: HB7410**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50104 HB7410 Zvrst: HB7410
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Glavna uporaba	Ti
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7410
Rezalni material	Karbidna trdina

Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	GPCT S50104
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje