

Garant**GPCT S50102, Zvrst: HB7035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50102 HB7035 Zvrst: HB7035

Lomilec odrezkov: SF

Globina reza a_p : 0,05 - 0,35 mmPodajanje f : 0,03 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 150 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Zvrst	HB7035
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Dodatna uporaba	K

Lomilec odrezkov	SF
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	60 - 150 m/min
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	GPCT S50102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje