

Garant**TDAT 070101, Zvrst: HB7410**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070101 HB7410 Zvrst: HB7410

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Glavna uporaba	Ti
Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7410
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm

Rezalni material	HM
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070101
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje