

Garant**TDAT 070102, Zvrst: HB7410**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070102 HB7410 Zvrst: HB7410

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Zvrst	HB7410
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni material	HM

Glavna uporaba	Ti
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070102
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje