

**Garant****TDAT 070102, Zvrst: HB7125-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Razred artikla	21I

## Opis

TDAT 070102 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje $f$	0,05 - 0,23 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Zvrst	HB7125-1
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070102
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje