

Garant**TDAT 070104, Zvrst: HB7410**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070104 HB7410 Zvrst: HB7410

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7410
Glavna uporaba	Ti
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min

Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje