

**Garant****GCCT 060204, Zvrst: HB7125-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Razred artikla	211

## Opis

GCCT 060204 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,23 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7125-1
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	GCCT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje