

Garant**TDAT 070104, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070104 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Podajanje f: 0,05 - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7125-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v

Glavna uporaba	M
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje