

**Garant****GCCT 060204, Zvrst: HB7410**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Razred artikla	211

## Opis

GCCT 060204 HB7410 Zvrst: HB7410  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Glavna uporaba	Ti
Zvrst	HB7410
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	GCCT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje