

Garant**TDAT 070104, Zvrst: HB7035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Razred artikla	211

Opis

TDAT 070104 HB7035 Zvrst: HB7035

Lomilec odrezkov: SF

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,03 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 150 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SF
Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	60 - 150 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Dodatna uporaba	K
Zvrst	HB7035
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje