

**Garant****TDAT 070101, Zvrst: HB7035**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Razred artikla	211

## Opis

TDAT 070101 HB7035 Zvrst: HB7035

Lomilec odrezkov: SF

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 150 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Podajanje $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Dodatna uporaba	K
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,1 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	60 - 150 m/min
Zvrst	HB7035
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070101
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje