

Garant**TDAT 070101, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070101 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPodajanje f : 0,05 - 0,23 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Radij rezila	0,1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7125-1
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Glavna uporaba	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDAT 070101
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje