

**Garant****GCCT 060202, Zvrst: HB7035**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Razred artikla	211

## Opis

GCCT 060202 HB7035 Zvrst: HB7035  
Lomilec odrezkov: SF  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 150 m/min  
Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	60 - 150 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Dodatna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7035
Lomilec odrezkov	SF
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	GCCT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje