

**Garant****Rezkar za plano rezkanje 43° Octo, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213300 63/5
GTIN	4045197702012
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

**Uporaba:**

Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

**Napotek:**

Da je mogoče uporabiti **vsaj 8 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \text{ maks}}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks}}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	63 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	72 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	OF.. 050405
Število rezil Z	5
Nastavitveni kot $\kappa$	43 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	43 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219808