

Garant

Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965042
GTIN	4045197702166
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s **sinhronizirano mehaniko**.

Mehka mrežasta **tkanina** sedeža in naslonjala je **udobna** in **zračna**. Aluminijsko petkrako podnožje.

Sedež (Š×G): 470×450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Standard:

DIN 68877

Napotek:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.

Tehnični opis

Ledvena opora	da
Standard	DIN 68877
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Material sedežne površine	Mrežasta tkanina
Višina naslonjala za roke	600 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Barva materiala sedeža	črna
Nosilnost	120 kg
Sinhronizirana mehanika	da
Območje nastavljanja naslonjala	60 mm
Širina sedeža	470 mm
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Globina sedeža	450 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	640 - 890 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	962518
Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol GARANT Tip	965047