

**Garant****Delavniški vrtljivi stol, integralna pena, s kolesi, nizek****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965030
GTIN	4045197702111
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s **sinhronizirano mehaniko**.

Mehka **integralna pena** sedeža in naslonjala je preprosta za čiščenje, pralna, **trpežna** in odporna proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom. Aluminijasto petkrako podnožje.

Sedež (Š×G): 470×450 mm. Višina naslonjala: 600 mm. Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm. Fina nastavitev sedeža: 40 mm. Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

- **Ergonomična funkcionalna oblika.**
- **Ledvena opora.**
- **Sinhronizirana mehanika.**
- **Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.**
- **5-krako aluminijasto podnožje.**
- **Sedež in naslonjalo iz mehke poliuretanske pene.**
- **Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom.**

**Standard:****DIN 68877**

## Tehnični opis

pogojno odporno proti šibkim kislinam in lugom	da
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Nosilnost	120 kg
Nastavljanje naklona sedeža	da
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material naslonjala	Integralna pena
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic)	da
Globina sedeža	450 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala	60 mm
brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Standard	DIN 68877
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Širina sedeža	470 mm
Sinhronizirana mehanika	da
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Material sedežne površine	Integralna pena
Višina naslonjala za roke	600 mm
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	480 - 630 mm

Vrsta izdelka

Delavniški vrtljivi stol

**Pribor**

Nadomestna kolesa(1 garnitura = 5 kosov)

962517

Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol  
GARANT Tip

965047