

**Garant**

## Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s talnimi drsniki, nizek



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965041
GTIN	4045197613462
Razred artikla	91Z

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s **sinhronizirano mehaniko**.

Mehka mrežasta **tkanina** sedeža in naslonjala je **udobna** in **zračna**. Aluminijsko petkrako podnožje.

Sedež (Š×G): 470×450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

#### Standard:

**DIN 68877**

#### Napotek:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

### Tehnični opis

## Podatkovni list

Material sedežne površine	Mrežasta tkanina
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Globina sedeža	450 mm
Območje nastavljanja naslonjala	60 mm
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Sinhronizirana mehanika	da
Ledvena opora	da
Barva materiala sedeža	črna
Širina sedeža	470 mm
Nosilnost	120 kg
Standard	DIN 68877
Višina naslonjala za roke	600 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Izvedba	Brez kolesc
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	490 - 630 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

### Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/965041->