

Garant**Delavniški vrtljivi stol, integralna pena, s talnimi drsniki, nizek****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965031
GTIN	4045197702128
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s **sinhronizirano mehaniko**.

Mehka **integralna pena** sedeža in naslonjala je preprosta za čiščenje, pralna, **trpežna** in odporna proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom. Aluminijasto petkrako podnožje.

Sedež (širina × globina): 470 × 450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Ergonomična funkcionalna oblika.**
- **Ledvena opora.**
- **Sinhronizirana mehanika.**
- **Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.**
- **5-krako aluminijasto podnožje.**

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Nosilnost	120 kg
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Standard	DIN 68877
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic)	da
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Nastavljanje naklona sedeža	da
pogojno odporno proti šibkim kislinam in lugom	da
Material sedežne površine	Integralna pena
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Sinhronizirana mehanika	da
Višina naslonjala za roke	600 mm
brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Barva materiala sedeža	črna
Material naslonjala	Integralna pena
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Območje nastavljanja višine naslonjala	60 mm
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Globina sedeža	450 mm
Širina sedeža	470 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Izvedba	Brez kolesc
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	490 - 630 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	962518
Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol GARANT Tip	965047