

Garant**Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s kolesi, nizek****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965040
GTIN	4045197702142
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s **sinhronizirano mehaniko**.

Mehka mrežasta **tkanina** sedeža in naslonjala je **udobna** in **zračna**. Aluminijasto petkrako podnožje.

Sedež (Š × G): 470 × 450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Ergonomična funkcionalna oblika.**
- **Ledvena opora.**
- **Sinhronizirana mehanika.**
- **Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.**
- **5-krako aluminijasto podnožje.**
- **Sedež in naslonjalo iz mehke mrežaste tkanine.**
- **Udobno in zračno.**

Standard:**DIN 68877****Napotek:**

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.

Tehnični opis

Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Območje nastavljanja naslonjala	60 mm
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Barva materiala sedeža	črna
Material sedežne površine	Mrežasta tkanina
Sinhronizirana mehanika	da
Ledvena opora	da
Nosilnost	120 kg
Višina naslonjala za roke	600 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Standard	DIN 68877
Širina sedeža	470 mm
Globina sedeža	450 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	480 - 630 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol
GARANT Tip

965047

Nadomestna kolesa(1 garnitura = 5 kosov)

962517