

Garant**Stol za lažjo stoji, integralna pena, s kolesi, nizek****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965070
GTIN	4045197702456
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Mehko sedenje in trdna namestitvev. Ergonomična opora za hrbet z višino 120 mm podpira sedenje v pravem položaju.

Aluminijasto podnožje s 5 kraki zagotavlja stabilnost v vsakem sedečem in stoječem položaju. Sedež iz mehke in udobne integralne pene.

Nosilnost: 120 kg.

Standard:**DIN 68877****Tehnični opis**

z naslonjalom	da
Barva materiala sedeža	črna
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Izvedba koles	Dvojna kolesa z zavoro

Standard	DIN 68877
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Nosilnost	120 kg
Višina naslonjala za roke	120 mm
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material sedežne površine	Integralna pena
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	470 - 630 mm
Vrsta izdelka	Stoli za lažjo stojo

Pribor

Nadomestna kolesa(1 garnitura = 5 kosov)	962517
--	--------