


HOLEX**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 1-10,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338. **Dodatno z vmesnimi velikostmi** za izdelavo osnovnih izvrtin za navoje \varnothing 3,3/4,2/6,8/10,2.

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10,5 mm
Število svedrov	24
Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
\varnothing osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralni sveder HSSValjan N Ø DC h8 9 mm	114000 9