


HOLEX**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 13 mm

Število svedrov: 25

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 13 mm
Število svedrov	25
Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 12 mm	114000 12

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7 mm	114000 7