

Garant**RC.T 0602, Zvrst: HU7310-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0602 HU7310-1 Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Zvrst	HU7310-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	N

Lomilec odrezkov	AM
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCGT 0602
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje