

Garant**RC.X 1204, Zvrst: HU7310-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HU7310-1 Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310-1
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCGX 1204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje