

Garant**RC.T 0803, Zvrst: HU7310-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0803 HU7310-1 Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Zvrst	HU7310-1
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCGT 0803
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje