


**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 2-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
z notranjim hlajenjem: ne
Držalo: Cilindrično držalo
Območje vrtanja: 2 - 10 mm
Število svedrov: 81
Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Število svedrov	81
Območje vrtanja	2 - 10 mm
Korak premera svedrov	0,1 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	118 stopinj

Podatkovni list

z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1

Podatkovni list

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Podatkovni list

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Podatkovni list

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,6 mm

114000 8,6