

Garant**CCGT 030102, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Razred artikla	211

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AF
Zvrst	HU7315-1
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje