

**Garant****CCGT 030102, Zvrst: HB7125-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Razred artikla	211

## Tehnični opis

Zvrst	HB7125-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Podajanje $f$	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	VF
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje