

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HB7025-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Razred artikla	211

Tehnični opis

Radij rezila	0,1 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	HB7025-1
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje