

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Razred artikla	211

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VF
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7125-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Radij rezila	0,1 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje