

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Razred artikla	211

Tehnični opis

Zvrst	HU7315-1
Lomilec odrezkov	AF
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Radij rezila	0,1 mm
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje