

Garant**CCGT 030102, Zvrst: HB7025-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Razred artikla	211

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Lomilec odrezkov	SF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7025-1
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje