


**Garant****CNMG 09T308, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Lomilec odrezkov	GM
Zvrst	HB7210-1
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje