

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7210-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje