




Varnostna spojka Stream-Line, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080297 11
GTIN	7391390285331
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrača in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov.

Cevni adapter Stream-Line z enostavnim in učinkovitim vpenjanjem cevi s pomočjo navojne matice brez cevne objemke.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Napotek:

Serijski CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	11 mm
--	-------

Vrsta izdelka

Spojka