


Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	GM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje