

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	GM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje