

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	GM
Zvrst	HB7210-1
Glavna uporaba	K
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje