


**Garant****CNMA 120408, Zvrst: HB7210-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Zvrst	HB7210-1
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMA 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje