


Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GG
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,32 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Lomilec odrezkov	GG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Glavna uporaba	K
Podajanje f	0,32 - 0,8 mm/v

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje