


Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GG
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,32 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	GG
Podajanje f	0,32 - 0,8 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Zvrst	HB7210-1

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje