

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GM
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7210-1

Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje