


Garant**SNMA 120412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7210-1
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMA 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje